

**Szerszámefogó, Form B4 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 20mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319037 20 |
| GTIN | 4067263015369 |
| Árucikk kategória | 32V |

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

| | |
|-------|-------|
| h_5 | 25 mm |
| b_2 | 30 mm |
| h_2 | 22 mm |
| l_1 | 16 mm |
| h_6 | 30 mm |

| | |
|------------------------|--------------------|
| l_2 | 30 mm |
| h_1 | 16 mm |
| b_1 | 55 mm |
| VDI szár színjelölése | VDI 20 |
| Szár $\varnothing d_1$ | 20 mm |
| Alak | B |
| Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |