

**HOLEX****Szerszámefogó, Form B4 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319037 16
GTIN	4067263015376
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Műszaki leírás**

Szár Ø d <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>5</sub>	20 mm
l <sub>1</sub>	13 mm
l <sub>2</sub>	24 mm
h <sub>1</sub>	12 mm

$b_2$	23 mm
$h_2$	17 mm
$h_6$	30 mm
$b_1$	42 mm
VDI szár színjelölése	VDI 16
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó