

Garant**GARANT Master ECO B5 alakú VDI szerszámbefogó radiális, jobbos, hosszú,
Szár Ø d1: 40mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319046 40
GTIN	4067263237761
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

VDI szár színjelölése	VDI 40
l_2	44 mm
h_1	25 mm
b_2	75,5 mm

h_6	48 mm
Szár $\varnothing d_1$	40 mm
l_1	22 mm
h_5	38,5 mm
b_1	118 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó