

Garant**GARANT Master Eco B4 alakú VDI szerszámbefogó radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 30mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319036 30
GTIN	4067263237723
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Műszaki leírás

h_6	38 mm
Szár Ø d ₁	30 mm
l_2	40 mm
h_5	35 mm
b_1	70 mm
h_1	20 mm

VDI szár színjelölése	VDI 30
b_2	35 mm
l_1	22 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó