

Garant**GARANT Master Eco B4 alakú VDI szerszámbefogó radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 50mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319036 50
GTIN	4067263237747
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Műszaki leírás

Szár Ø d ₁	50 mm
l ₂	55 mm
l ₁	30 mm
h ₁	25 mm
h ₆	60 mm
b ₁	100 mm

b ₂	50 mm
h ₅	35 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó