

Garant**GARANT Master Eco B4 alakú VDI szerszámbefogó radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 25mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319036 25 |
| GTIN | 4067263237716 |
| Árucikk kategória | 31V |

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Műszaki leírás

| | |
|-------|-------|
| h_1 | 16 mm |
| h_6 | 30 mm |
| l_1 | 16 mm |
| b_1 | 55 mm |
| b_2 | 30 mm |
| l_2 | 30 mm |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| VDI szár színjelölése | VDI 25 |
| Szár \varnothing d ₁ | 25 mm |
| h ₅ | 27 mm |
| Alak | B |
| Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |