

**Garant****GARANT Master Eco B4 alakú VDI szerszámbefogó radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 40mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319036 40
GTIN	4067263237730
Árucikk kategória	31V

## Leírás

**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:****ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Műszaki leírás

b <sub>2</sub>	42,5 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
h <sub>6</sub>	48 mm
l <sub>2</sub>	44 mm
Szár Ø d <sub>1</sub>	40 mm
h <sub>5</sub>	42,5 mm

$l_1$	22 mm
$b_1$	85 mm
$h_1$	25 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó