

**Garant**

**GARANT Master ECO B8 alakú VDI szerszámefogó radiális, balos, hosszú,  
Szár Ø d1: 30mm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	319076 30
GTIN	4067263237914
Árucikk kategória	31V

## Leírás

### Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

### Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

### Szabvány:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Műszaki leírás

b <sub>2</sub>	65 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>5</sub>	38 mm
h <sub>6</sub>	38 mm

h <sub>1</sub>	20 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
Szár Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó