

Garant**GARANT Master ECO B7 alakú VDI szerszámbefogó radiális, jobbos, hosszú,
Szár Ø d1: 30mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319066 30
GTIN	4067263237792
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

l_1	22 mm
l_2	40 mm
h_6	38 mm
Szár Ø d ₁	30 mm
h_1	20 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30

h_5	38 mm
b_2	65 mm
b_1	100 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó