

Garant**GARANT Master ECO C1 alakú VDI szerszámbefogó axiális, jobbos, Szár Ø d1: 40mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319106 40
GTIN	4067263237969
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

h_5	32,5 mm
l_1	85 mm
b_2	42,5 mm
b_1	85 mm
Szár Ø d ₁	40 mm

VDI szár színjelölése	VDI 40
h_1	25 mm
h_6	48 mm
h_2	34 mm
Szárszélesség b_3	20,5 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó