

Garant**GARANT Master ECO B6 alakú VDI szerszámbefogó radiális, balos, hosszú,
Szár Ø d1: 30mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319056 30
GTIN	4067263237778
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30

Szár \varnothing d ₁	30 mm
h ₅	36 mm
l ₂	40 mm
h ₆	38 mm
b ₁	100 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó