

Garant**GARANT Master ECO C1 alakú VDI szerszámbefogó axiális, jobbos, Szár Ø d1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319106 25
GTIN	4067263237945
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

b ₂	33 mm
Szárszélesség b ₃	19 mm
h ₆	30 mm
h ₁	16 mm
VDI szár színjelölése	VDI 25

Szár \varnothing d ₁	25 mm
h ₅	25 mm
l ₁	55 mm
b ₁	58 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó