

**Garant****GARANT Master ECO C1 alakú VDI szerszámbefogó axiális, jobbos, Szár Ø d1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319106 20
GTIN	4067263237938
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Műszaki leírás**

$h_6$	30 mm
$b_1$	52 mm
$h_1$	16 mm
$h_5$	25 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20

$b_2$	27 mm
$h_2$	22 mm
Szárszélesség $b_3$	13 mm
$l_1$	55 mm
Szár $\varnothing d_1$	20 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó