

Garant**GARANT Master ECO C1 alakú VDI szerszámbefogó axiális, jobbos, Szár Ø d1: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319106 30
GTIN	4067263237952
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

Szárszélesség b ₃	17 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
Szár Ø d ₁	30 mm
l ₁	70 mm
h ₅	28 mm

b_2	35 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
h_1	20 mm
h_2	29 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó