

**Garant****GARANT Master ECO B7 alakú VDI szerszámbefogó radiális, jobbos, hosszú,  
Szár Ø d1: 40mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319066 40
GTIN	4067263237907
Árucikk kategória	31V

## Leírás

**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:****ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Műszaki leírás

$l_2$	44 mm
$l_1$	22 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
$h_5$	42,5 mm
$h_6$	48 mm
$b_2$	75,5 mm

$h_1$	25 mm
$b_1$	118 mm
Szár $\varnothing d_1$	40 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó