

**Garant****GARANT Master Eco B8 alakú VDI szerszámefogó radiális, balos, hosszú, Szár Ø d1: 40mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319076 40
GTIN	4067263237921
Árucikk kategória	31V

## Leírás

**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:****ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Műszaki leírás

$h_6$	48 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
$h_1$	25 mm
$l_2$	44 mm
$h_5$	42,5 mm
Szár Ø d <sub>1</sub>	40 mm

$b_2$	75,5 mm
$b_1$	118 mm
$l_1$	22 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó