

Garant**GARANT Master ECO B8 alakú VDI szerszámefogó radiális, balos, hosszú,
Szár Ø d1: 40mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319076 40
GTIN	4067263237921
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Műszaki leírás

h_6	48 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
h_1	25 mm
l_2	44 mm
h_5	42,5 mm
Szár Ø d ₁	40 mm

b_2	75,5 mm
b_1	118 mm
l_1	22 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó