

**Garant****GARANT Master ECO C2 alakú VDI szerszámbefogó axiális, balos, Szár Ø d1: 20mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319116 20
GTIN	4067263237983
Árucikk kategória	31V

## Leírás

**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Műszaki leírás

b <sub>1</sub>	52 mm
b <sub>2</sub>	27 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
Szárszélesség b <sub>3</sub>	13 mm
l <sub>1</sub>	55 mm

Szár $\varnothing$ d <sub>1</sub>	20 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
h <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó