

**Garant****GARANT Master Eco C2 alakú VDI szerszámbefogó axiális, balos, Szár Ø d1: 30mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319116 30
GTIN	4067263238003
Árucikk kategória	31V

## Leírás

**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Műszaki leírás

VDI szár színjelölése	VDI 30
$h_6$	38 mm
$b_1$	70 mm
$l_1$	70 mm
$h_5$	28 mm

Szár $\varnothing$ $d_1$	30 mm
$b_2$	35 mm
$h_2$	29 mm
$h_1$	20 mm
Szárszélesség $b_3$	17 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó