

Garant**GARANT Master Eco C2 alakú VDI szerszámbefogó axiális, balos, Szár Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319116 40
GTIN	4067263238010
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

b ₂	42,5 mm
h ₂	34 mm
h ₅	32,5 mm
l ₁	85 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40

b_1	85 mm
h_1	25 mm
Szár $\varnothing d_1$	40 mm
Szárszélesség b_3	20,5 mm
h_6	48 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó