

**Garant****GARANT Master ECO C3 alakú VDI szerszámbefogó axiális, jobbos, Szár Ø d1: 30mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319126 30
GTIN	4067263238058
Árucikk kategória	31V

## Leírás

**Kivitel:**

- Betétezett HRC 58 ± 2.
- Minden működő felület köszörülve.
- Gömbfúvókákkal.

**GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Műszaki leírás

Szárszélesség b <sub>3</sub>	17 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
b <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
Szár Ø d <sub>1</sub>	30 mm

$h_5$	28 mm
$h_1$	20 mm
$l_1$	70 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
$b_2$	35 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó