

Garant**GARANT Master ECO C3 alakú VDI szerszámbefogó axiális, jobbos, Szár Ø d1: 40mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319126 40
GTIN	4067263238065
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- Betétezett HRC 58 ± 2.
- Minden működő felület köszörülve.
- Gömbfűvőkákkal.

GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

b ₁	85 mm
h ₁	25 mm
l ₁	85 mm
b ₂	42,5 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40

h_2	34 mm
Szárszélesség b_3	20,5 mm
Szár $\varnothing d_1$	40 mm
h_5	32,5 mm
h_6	48 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó