

**Garant****GARANT Master ECO C3 alakú VDI szerszámefogó axiális, jobbos, Szár Ø d1: 25mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319126 25
GTIN	4067263238041
Árucikk kategória	31V

## Leírás

### Kivitel:

- Betétezett HRC 58 ± 2.
- Minden működő felület köszörülve.
- Gömbfűvőkákkal.

**GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.**

### Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

### Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Műszaki leírás

$h_5$	25 mm
Szárszélesség $b_3$	19 mm
$h_1$	16 mm
$h_6$	30 mm
Szár Ø $d_1$	25 mm

$b_2$	33 mm
$b_1$	58 mm
VDI szár színjelölése	VDI 25
$l_1$	55 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó