

Garant**GARANT Master ECO C3 alakú VDI szerszámbefogó axiális, jobbos, Szár Ø d1: 20mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319126 20
GTIN	4067263238034
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- Betétedzett HRC 58 ± 2.
- Minden működő felület köszörülve.
- Gömbfúvókákkal.

GARANT eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT eco – rendszer esztergakések , a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – leszúró alaptartó 273651 sz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

h_6	30 mm
b_1	52 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
Szárszélesség b_3	13 mm

h_2	22 mm
h_1	16 mm
Szár $\varnothing d_1$	20 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
b_2	27 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó