

**Garant****GARANT Master Eco C2 alakú VDI szerszámbefogó axiális, balos, Szár Ø d1: 50mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 319116 50     |
| GTIN              | 4067263238027 |
| Árucikk kategória | 31V           |

## Leírás

**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Műszaki leírás

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| b <sub>2</sub>        | 50 mm  |
| h <sub>5</sub>        | 50 mm  |
| h <sub>2</sub>        | 41 mm  |
| Szár Ø d <sub>1</sub> | 50 mm  |
| l <sub>1</sub>        | 100 mm |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| $b_1$                 | 100 mm             |
| $h_1$                 | 25 mm              |
| Szárszélesség $b_3$   | 26 mm              |
| VDI szár színjelölése | VDI 50             |
| $h_6$                 | 60 mm              |
| Alak                  | C                  |
| Termék fajtája        | VDI szerszámbefogó |