

Garant**GARANT Master ECO C3 alakú VDI szerszámbefogó axiális, jobbos, Szár Ø d1: 50mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319126 50 |
| GTIN | 4067263238072 |
| Árucikk kategória | 31V |

Leírás

Kivitel:

- Betétedzett HRC 58 ± 2.
- Minden működő felület köszörülve.
- Gömbfúvókákkal.

GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|--------|
| Szár Ø d ₁ | 50 mm |
| b ₂ | 50 mm |
| h ₆ | 60 mm |
| h ₁ | 25 mm |
| VDI szár színjelölése | VDI 50 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| h_2 | 41 mm |
| h_5 | 50 mm |
| b_1 | 100 mm |
| l_1 | 100 mm |
| Szárszélesség b_3 | 26 mm |
| Alak | C |
| Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |