

**Garant****GARANT Master Eco C3 alakú VDI szerszámefogó axiális, jobbos, Szár Ø d1: 50mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319126 50
GTIN	4067263238072
Árucikk kategória	31V

## Leírás

**Kivitel:**

- Betétezett HRC 58 ± 2.
- Minden működő felület köszörülve.
- Gömbfúvókákkal.

**GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Műszaki leírás

Szár Ø d <sub>1</sub>	50 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50

$h_2$	41 mm
$h_5$	50 mm
$b_1$	100 mm
$l_1$	100 mm
Szárszélesség $b_3$	26 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó