

**Garant****GARANT Master Eco C4 alakú VDI szerszámbefogó axiális, balos, Szár Ø d1: 40mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319136 40
GTIN	4067263238119
Árucikk kategória	31V

## Leírás

**Kivitel:**

- Betétedzett HRC 58 ± 2.
- Minden működő felület köszörülve.
- Gömbfúvókákkal.

**GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Műszaki leírás

Szár Ø d <sub>1</sub>	40 mm
b <sub>2</sub>	42,5 mm
h <sub>6</sub>	48 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
Szárszélesség b <sub>3</sub>	20,5 mm

$h_5$	32,5 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
$h_1$	25 mm
$h_2$	34 mm
$l_1$	85 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó