

Garant**GARANT Master ECO C4 alakú VDI szerszámbefogó axiális, balos, Szár Ø d1: 20mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319136 20
GTIN	4067263238089
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- Betétedzett HRC 58 ± 2.
- Minden működő felület köszörülve.
- Gömbfűvőkákkal.

GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

Szár Ø d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
Szárszélesség b ₃	13 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
h ₆	30 mm

b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó