

**Garant****GARANT Master Eco C4 alakú VDI szerszámbefogó axiális, balos, Szár Ø d1: 25mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319136 25
GTIN	4067263238096
Árucikk kategória	31V

## Leírás

**Kivitel:**

- Betétedzett HRC 58 ± 2.
- Minden működő felület köszörülve.
- Gömbfúvókákkal.

**GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Műszaki leírás

b <sub>1</sub>	58 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
VDI szár színjelölése	VDI 25
b <sub>2</sub>	33 mm
h <sub>1</sub>	16 mm

Szár $\varnothing$ $d_1$	25 mm
Szárszélesség $b_3$	19 mm
$h_6$	30 mm
$l_1$	55 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó