



## Rendelési adatok

Rendelés száma	438191 0-12,5
GTIN	4031452200546
Árucikk kategória	46C

## Leírás

Kivitel:

Digitális gyors vastagsgmérő elemelő gombbal (a mérőerő független a felhasználtól), könnyűszerkezetes, festett. Edzett és köszörült mérőfelületek. Az adatátvitel RS 232 vagy USB csatlakozón keresztül adatátviteli kábellel (nem tartozék) lehetséges.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

## Műszaki leírás

Energiaellátás	Elemes
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Kinyúlás	50 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Elem típusa	Gombelem
Mérőfelület Ø	10 mm
Méréstartomány	0 - 12,5 mm

Hibahatár	0,005 mm
Leolvasás	0,001 mm
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Csomagolás	Stabil doboz
Szabvány	Gyári szabvány
Mérőfelületek kivitele	edzetek és köszörültek
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	C6
Termék fajtája	Gyors vastagságmérők

## Szolgáltatások

Kalibrálás Gyors vastagságmérők Max. méréstartomány 200	023420 200
DAkKS kalibrálás Gyors vastagságmérők Max. méréstartomány 30	023430 30

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek, Elem típusa: CR2032	081560 CR2032
--	---------------