



Rendelési adatok

Rendelés száma	438192 0-25
GTIN	4031452200461
Árucikk kategória	46C

Leírás

Kivitel:

Az adatátvitel RS 232 vagy USB csatlakozón keresztül adatátviteli kábellel (nem tartozék) lehetséges. Digitális gyors vastagságmérő elemelő gombbal (a mérőerő független a felhasználtól), könnyűszerkezetes, festett. Edzett és köszörült mérőfelületek.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Műszaki leírás

A tartalmazott elemek száma	1
Mérőfelület Ø	10 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Kinyúlás	200 mm
Hibahatár	0,02 mm
Energiaellátás	Elemes
Leolvasás	0,01 mm
Elem típusa	Gombelem
Méréstartomány	0 - 25 mm

Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Szabvány	Gyári szabvány
Mérőfelületek kivitele	edzetek és köszörültek
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	C6
Termék fajtája	Gyors vastagságmérők

Szolgáltatások

Kalibrálás Gyors vastagságmérők Max. méréstartomány 200	023420 200
DAkkS kalibrálás Gyors vastagságmérők Max. méréstartomány 30	023430 30

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek, Elem típusa: CR2032	081560 CR2032
--	---------------