

HEDI

Teljesen műanyag kábeldob, Típus: 20N2



Rendelési adatok

Rendelés száma	081131 20N2
GTIN	4003644024858
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Robusztus kábeldob ütésálló műanyagból **túlmelegedés-védelemmel. Szabadtéren és nedves helyiségekben történő tartós használatra is engedélyezett.**

- **400 V CEE bemeneti csatlakozó 16 A.**
- **1x 400 V CEE kimeneti csatlakozó aljzat 16 A, önzáró fedéllel és hővédelmi kapcsolóval.**
- **2x 250 V szabványos földelt csatlakozó aljzat önzáró fedéllel.**
- **7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.**
- **Vízvezető mélyedések.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**

Kompakt és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal ill. ergonomikus és biztonsági funkciókkal.

Funkció:

IP44: fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 44
Kábel kategória	H07RN-F
Kábelhossz	20 m
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Kábel anyaga	Neoprén gumi
Névleges teljesítmény letekerve	5500 (16 A) W
Kábel szerkezete	5G2,5
Névleges feszültség	400 V
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Kábeldob