



Akkus ütvefúró csavarozó akku, töltőkészülék nélkül, Típus: M18FPD3-2



Rendelési adatok

Rendelés száma	070111 M18FPD3-2
GTIN	4058546376536
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

- Nagy teljesítményű akkumulátoros 2 fokozatú ütvefúró csavarozó többfokozatú nyomaték-beállítással.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.
- Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
- FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsóreteszeléssel.
- Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
- A munkaterület megvilágítása LED-del.
- Kefe nélküli POWERSTATE™ motor (az M18BPD4 méret nem) a maximális hatékonysági fok érdekében. Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest.
- REDLINK PLUS™ elektronika – túlterhelés elleni védelem és teljesítmény menedzsment.

Karbantartásmentes, kefe nélküli Powerstate motor. Akkus ütvefúró csavarozó 158 Nm magas forgatónyomatékkal és mindössze 175 mm szerkezethosszal.

Tartalom:

Nulla verzió – akkumulátor nélkül, töltőkészülék nélkül, szállítókoszttal.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 – 073816, 073827 és 073840 sz.-tól talál.

Hozzávaló induló készletet a 073839 sz. alatt talál.

A megfelelő Bluetooth Tracking Modul a 070103 BTT-1 szám alatt található.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 500 min ⁻¹
Motor felépítése	FUEL™
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Maximális nyomaték	158 Nm
Maximális csigafúró Ø acélban	16 mm
Maximális csigafúró Ø betonban	16 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	1,85 m/s ²
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2100 min ⁻¹
Gyártó jelölése	M18 FPD3
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális csigafúró Ø fában	89 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	11,3 m/s ²
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó