



## Akkus fúró-csavarozó, Típus: M18FDD3-5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070210 M18FDD3-5
GTIN	4058546376574
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

**MILWAUKEE – akkus fúró-csavarozó** nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk **külön cellafelügyelettel** és **töltöttségi szint kijelzéssel**. Robusztus **fém hajtóműház** a hosszú élettartam érdekében. **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány** orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében. FUEL™ csúcsmodell **kefe nélküli POWERSTATE™ motorral** a maximális hatásfok érdekében. **Nagyon csekély kopás** és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest. A nagy hatékonyság és a nagyobb akkumulátor kapacitás akár **2x hosszabb működési időt** tesz lehetővé (más Li-Ion technológiákhoz képest). **REDLINK PLUS™ elektronika** – egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:

- **A meghajtómotor – akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.**
- **Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.**

#### Tartalom:

Segédmarkolat a nyomaték könnyebb megtámasztásához.

2x M18 Red-Li-Ion akku, M12-18 FC töltőkészülék, övcsipesz, HD-Box (rendszerkoffer).

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073816 sz., 073827 sz. és 073840 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Súly	2,1 kg
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Maximális nyomaték kemény	158 Nm
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális csigafúró Ø fában	89 mm
Gyártó jelölése	M18 FDD3-502X
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2100 min <sup>-1</sup>
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális csigafúró Ø acélban	16 mm
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Fúró-csavarozó