



Akkus fúró-csavarozó akku és töltőkészülék nélkül, Típus: M18FDD3-2



Rendelési adatok

Rendelés száma	070211 M18FDD3-2
GTIN	4058546376567
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE – akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk **külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel**. Robusztus **fém hajtóműház** a hosszú élettartam érdekében. **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány** orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében. FUEL™ csúcsmodell **kefe nélküli POWERSTATE™ motorral** a maximális hatásfok érdekében. **Nagyon csekély kopás** és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest. A nagy hatékonyság és a nagyobb akkumulátor kapacitás akár **2x hosszabb működési időt** tesz lehetővé (más Li-Ion technológiákhoz képest). **REDLINK PLUS™ elektronika** – egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:

- **A meghajtómotor – akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.**
- **Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.**

Tartalom:

Akkumulátor, töltőkészülék nélküli verzió. Szállítóköffer. Segédmarkolat a nyomaték könnyebb megtámasztásához.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073816 sz., 073827 sz. és 073840 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 550 min ⁻¹
Súly	1,4 kg
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2100 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø fában	89 mm
Gyártó jelölése	M18 FDD3
Maximális nyomaték kemény	158 Nm
Maximális csigafúró Ø acélban	16 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V, 2 fokozatú, FIXTEC
USP2	akku nélkül, szállítókoszárban, gyorsbefogási tartomány 1,5-13