



## Akkus racsnis csavarozó, hosszú kivitel, Típus: M12FHIR14L



### Rendelési adatok

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Rendelés száma    | 070234 M12FHIR14L |
| GTIN              | 4058546410759     |
| Árucikk kategória | 03L               |

### Leírás

#### Kivitel:

A nagy sebességű akkus racsnis csavarozó **hosszú kivitelben** még a legszűkebb helyeken is jobb hozzáférést tesz lehetővé a felhasználók számára.

· **REDLINK™ PLUS elektronika és kefe nélküli POWERSTATE™ motor**

#### Tartalom:

**Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.**

#### Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Szerszámbefogás                   | Négyszög 1/4 col          |
| Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 - 450 min <sup>-1</sup> |
| Súly                              | 1,1 kg                    |
| Akkumulátor-feszültség            | 12 V                      |
| Jellemző felhasználás             | Strong                    |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Maximális nyomaték kemény                              | 47 Nm                  |
| Akkumulátor típus                                      | Lítium-ion             |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus |
| Energiaellátás   | Akkus                  |
| A tartalmazott akkumulátorok száma                     | 0                      |
| Max. vibráció EN szerint                               | <2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Felépítés  | Racsnis csavarozó      |
| Gyártó jelölése  | M12FHIR14LR            |
| Termék fajtája   | Csavarozó              |