

AEG

Ütvecsavarozó, Típus: BSS18S12BL



Rendelési adatok

Rendelés száma	074016 BSS18S12BL
GTIN	4058546403454
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

Erős 18 V akkus ütvecsavarozó 1/2 col négyszög szerszámbefogóval.

- **A munkaterület megvilágítása LED-del.**
- **Puha bevonatú markolat.**
- **Öv akasztó.**
- **Kefe nélküli Subcompact motor.**
- **Rendkívül kompakt felépítésű.**

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, kartonban.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkukat a 073846 – 073848 sz. alatt talál. Akku induló készletek a 073844 sz. alatt.

Műszaki leírás

Jellemző felhasználás	Strong
Maximális nyomaték	280 Nm

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	AEG AS típus 18 V
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
Gyártó jelölése	BSS18S12BL
Energiaellátás	Akkus
Ütésszám	0 - 3000 min ⁻¹
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly	1 kg
Akkumulátor-feszültség	18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Termék fajtája	Ütvecsavarozó