

# AEG

## Ütvecsavarozó, Típus: BSS18C12ZC



### Rendelési adatok

Rendelés száma	074016 BSS18C12ZC
GTIN	4058546413637
Árucikk kategória	07A

### Leírás

#### Kivitel:

Erős 18 V akkus ütvecsavarozó 1/2 col négyszög szerszámbefogóval.

- **A munkaterület megvilágítása LED-del.**
- **Puha bevonatú markolat.**
- **Öv akasztó.**

#### Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, kartonban.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkukat a 073846 – 073848 sz. alatt talál. Akku induló készletek a 073844 sz. alatt.

### Műszaki leírás

Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög

Ütésszám	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	BSS18C12ZC
Maximális nyomaték	410 Nm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	AEG AS típus 18 V
Energiaellátás	Akkus
Jellemző felhasználás	Strong
Súly	3 kg
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Termék fajtája	Ütvecsavarozó