

AEG

Akkus kompakt ütvefúró csavarozó, Típus: BSB18SBL2



Rendelési adatok

Rendelés száma	070115 BSB18SBL2
GTIN	4058546403423
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

2 fokozatú akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral.

- **Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.**
- **2 fokozatú tömör fém meghajtás bekapcsolható ütőművel fémben, kőzetben és falazatban végzett fúráshoz.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás és levehető fúró befogó.**

Praktikus és nagy teljesítményű 18 V-os „Sub-Compact” akkus ütvefúró-csavarozó.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélküli, kartonban.

Figyelem:

A megfelelő akkumulátorok a 073846 – 073848 szám alatt, a megfelelő töltőkészülékek és induló készletek a 073841 és 073844 sz. találhatóak.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 500 min ⁻¹
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Maximális csigafúró Ø betonban	13 mm
Súly	1,7 kg
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Maximális nyomaték kemény	65 Nm
Gyártó jelölése	BSB18SBL2-0
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	AEG AS típus 18 V
Maximális nyomaték lágy	32 Nm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Motor felépítése	kefe nélküli
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1700 min ⁻¹
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	< 2,5 m/s ²
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm