

AEG

Akkus kombinált kalapács, Típus: BBH18BL2-5



Rendelési adatok

Rendelés száma	075535 BBH18BL2-5
GTIN	4058546417109
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

- **Kefe nélküli 18V akkus kombinált kalapács robusztus fém hajtóműházzal és SDS-plus szerszámefogóval.**
- **Biztonsági tengelykapcsoló.**
- **Ütvefúrás kikapcsolás fában és acélban végzett fúráshoz.**
- **Forgás lekapcsolás könnyű vésési munkákhoz.**
- **Markolat antivibrációs rendszerrel.**

Tartalom:

2x 18V / 5,0Ah Li-Ion akku, töltőkészülék és szállítóköffer.

Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	AEG AS típus 18 V
Energiaellátás	Elemes
Csomagolás	Szállítóköffer
Maximális csigafúró Ø betonban	26 mm

Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális ütésszám	5000 min ⁻¹
Gyártó jelölése	BBH18BL2
Ütési energia	2,5 J
Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Max. vibráció EN szerint	18,3 m/s ²
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor-feszültség	18 V
Súly	3 kg
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 1500 min ⁻¹
Termék fajtája	Fúrókalapács