

Garant**GARANT Softcut® HSI ritka osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 160/10mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	214855 160/10
GTIN	4045197553386
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagyon nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően. Különösen stabil kivitelű lapka az optimális előtolás érdekében. Váltólapka rögzítés speciális csavarokkal, melyek nagy mértékben ellenállnak a nyíróerőknek. DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

Felhasználás:

Kitűnő felületminőségekhez. Sorjamentes marás.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Pontos 90°-os sarkokhoz $a_p = 8$ mm értéket válasszon.

Ahhoz, hogy mind a **4 vágóélt** használni lehessen, a váltólapkát **mindig a megadott irányba (az óramutató járásával ellentétesen) kell elforgatni.**

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Vágóél Ø D _c	160 mm

Hozzávaló váltólapka	SO.. 1205..
Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\ max}$	10 mm
Felfogó furat \varnothing	40 mm
Vágóélek száma Z	10
Sorozat	Softcut®
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219833
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 5IP	674252 5IP