

**metabo****Akkus ütvefúró csavarozó Li-Ion akkuval, Típus: SB18LTXBLI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	070121 SB18LTXBLI
GTIN	4061792187849
Árucikk kategória	03D

**Leírás****Kivitel:****Akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral és két fokozatú meghajtással.**

Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló teljes készlet, vagy a kartonban lévő tartozék nélküli gép közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja.

Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.

A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa és a praktikus öv akasztó még nagyobb kényelmet biztosít a munka során. Az összes LT és LTX modell nagy teljesítményű ütőművel rendelkezik a maximális fúrási teljesítmény érdekében kő és falazat esetén. Az LTX kategória impulzus módja hatékonyan segít megszorult csavaroknál vagy sima felületek megfúrásánál.

A legnehezebb alkalmazásokhoz kefe nélküli típusokat ajánlunk, amelyeket azonnal felismerhet a "BL" jelölés alapján. Termikus túlterhelés elleni védelemmel is rendelkeznek, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől.

- **Akkus ütvefúró csavarozó maximális teljesítménnyel a legkeményebb felhasználáshoz.**
- **Bekapcsolható impulzus mód fix csavarok kihajtásához és sima felületek megfúrásához.**
- **Precision Stop: elektronikus nyomaték tengelykapcsoló nagyobb pontossággal a pontos, finom munkavégzéshez.**
- **Elektronikus biztonsági kikapcsoló: nincs visszaütés a fúró blokkolásakor - a magas szintű felhasználói védelem érdekében.**

- **Integrált LED-es munkalámpa utánvilágítás funkcióval a munkaterületen az optimális fényerő érdekében.**
- **Praktikus öv akasztóval és bittartóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.**
- **Számos márka, egy akkumulátor rendszer: ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V akkujával és töltőkészülékével.**

**Előny:**

**Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.**

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

**Tartalom:**

Gyorsbefogó fúrótokmány, 2× Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék és metaBox.

**Figyelem:**

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

Maximális nyomaték kemény	130 Nm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Energiaellátás	Akkus
Maximális nyomaték lágy	65 Nm
Csomagolás	Metabox
Súly akkumulátorral együtt	2,5 kg
Gyártó jelölése	SB 18 LTX BL I
Üresjárat fordulatszám	0
Üresjárat fordulatszám	0 - 2000
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Súly akku nélkül	1,8 kg
Maximális csigafúró Ø fában	68 mm
Motor felépítése	kefe nélküli
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális csigafúró Ø betonban	16 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Jellemző felhasználás	Heavy Duty

Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó