

metabo**Akkus ütvefúró csavarozó Li-Ion akkuval, Típus: SB18LTBL**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 070121 SB18LTBL |
| GTIN | 4007430334718 |
| Árucikk kategória | 03D |

Leírás

Kivitel:

Akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral és két fokozatú meghajtással.

Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló teljes készlet, vagy a kartonban lévő tartozék nélküli gép közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja.

Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül. A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa és a praktikus öv akasztó még nagyobb kényelmet biztosít a munka során. Az összes LT és LTX modell nagy teljesítményű ütőművel rendelkezik a maximális fúrási teljesítmény érdekében kő és falazat esetén. Az LTX kategória impulzus módja hatékonyan segít megszorult csavaroknál vagy sima felületek megfúrásánál. A legnehezebb alkalmazásokhoz kefe nélküli típusokat ajánlunk, amelyeket azonnal felismerhet a "BL" jelölés alapján. Termikus túlterhelés elleni védelemmel is rendelkeznek, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől.

- **Akkus ütvefúró csavarozó optimális teljesítménnyel a nehéz felhasználáshoz.**
- **Nagy teljesítményű ütőmű a legjobb munkavégzési eredményekért.**
- **Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához.**
- **Praktikus öv akasztóval és bittartóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.**
- **LiHD akkumulátor az egyedülálló teljesítmény, az extrém hosszú élettartamért és a működési idő érdekében.**

- **Számos márka, egy akkumulátor rendszer: ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V akkujával és töltőkészülékével.**

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmány, 2x LiHD akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Akkumulátor-feszültség | 18 V |
| Üresjárat fordulat/szám | 0 - 600 |
| Üresjárat fordulat/szám | 0 - 2100 |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 |
| Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 - 13 mm |
| Maximális csigafúró Ø betonban | 13 mm |
| Maximális nyomaték kemény | 75 Nm |
| Maximális csigafúró Ø fában | 38 mm |
| Maximális csigafúró Ø acélban | 13 mm |
| Energiaellátás | Akkus |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Motor felépítése | kefe nélküli |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus |
| Gyártó jelölése | SB 18 LT BL |
| Maximális nyomaték lágy | 34 Nm |
| Akkumulátor kapacitás | 4 Ah |
| Súly akku nélkül | 1,2 kg |
| Csomagolás | Metabox |
| Súly akkumulátorral együtt | 1,8 kg |
| Jellemző felhasználás | Strong |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Maximális ütésszám | 31950 min ⁻¹ |
| Termék fajtája | Ütvefúró csavarozó |