

metabo**Akkus ütvefúró csavarozó, akku nélkül, Típus: SB18LTBL**

Rendelési adatok

Rendelés száma	070122 SB18LTBL
GTIN	4007430302359
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral és két fokozatú meghajtással.

Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló teljes készlet, vagy a kartonban lévő tartozék nélküli gép közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja.

Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül. A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa és a praktikus öv akasztó még nagyobb kényelmet biztosít a munka során. Az összes LT és LTX modell nagy teljesítményű ütőművel rendelkezik a maximális fúrási teljesítmény érdekében kőzetben és falazatban. Az LTX-kategória impulzus működése hatékonyan segít beragadt csavaroknál vagy sima felületek megfúrásánál. A legnehezebb alkalmazásokhoz kefe nélküli típusokat ajánlunk, amelyeket azonnal felismerhet a "BL" jelölés alapján. Termikus túlterhelés elleni védelemmel is rendelkeznek, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől.

- **Akkus ütvefúró csavarozó optimális teljesítménnyel a nehéz felhasználáshoz.**
- **Nagy teljesítményű ütőmű a legjobb munkavégzési eredményekért.**
- **Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához.**
- **Praktikus öv akasztóval és bittartóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.**
- **Számos márka, egy akkumulátor rendszer: ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V akkujával és töltőkészülékével.**

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmánnal és akku, töltőkészülék és szállítókoszorú nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Súly akku nélkül	1,2 kg
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális csigafúró Ø betonban	13 mm
Csomagolás	Metabox
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Üresjárat fordulatszám	0 - 600
Üresjárat fordulatszám	0 - 2100
Motor felépítése	kefe nélküli
Jellemző felhasználás	Strong
Gyártó jelölése	SB 18 LT BL
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Maximális nyomaték kemény	75 Nm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális csigafúró Ø fában	38 mm
Energiaellátás	Akkus
Maximális nyomaték lágy	34 Nm
Maximális ütésszám	31950 min ⁻¹
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

