

mato

Kézi kannaszivattyú20/30



Rendelési adatok

Rendelés száma	084356 20/30
GTIN	84132000
Árucikk kategória	08H

Leírás

Kivitel:

Univerzális műanyag kézi kannaszivattyú hűtő-kenőanyag koncentrátumok, hígító,
oldószer, fagyálló stb. szállításához. Rozsdamentes acél dugattyúrúd. Alkalmas 20-30 literes műanyag kannához.

Alkalmazható:

Vágoolajokhoz: 084210 sz. 20 mérethez, 084220 sz. 20 mérethez. Nagyteljesítményű hűtő-kenő- / csiszolóolaj

koncentrátumokhoz: 084241 sz. 20 mérethez, 084260 sz. 20 mérethez, 084265 sz. 20 mérethez, 084270 sz. 20 mérethez.

Tartalom:

Kanna emelőszivattyú, 2 m műanyagtömlő kifolyócsonkkal, 2 m PVC kiadó tömlő kifolyócsonkkal, kannához való csatlakozó adapterrel, DIN 61 külső menettel.

Szállítási teljesítmény löketenként: 0,25 l

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	KLP-C 25
-----------------	----------

Szállítási teljesítmény löketenként	0,25 l
Termék fajtája	Hordószivattyú

Tartozék

Maximális teljesítményű hűtő-kenőanyag koncentrátum Plus Tartalom 20 l	084260 20
Nagyteljesítményű vágóolaj, klórmentes Alpha 93 Tartalom 20 l	084210 20
Nagyteljesítményű hűtő-kenőanyag koncentrátum HPC VEG Tartalom 20 l	084265 20
Nagyteljesítményű hűtő-kenőanyag koncentrátum és fűrészelaj CBF Tartalom 20 l	084241 20
Nagyteljesítményű csiszolóolaj koncentrátum Tartalom 20 l	084270 20
Nagyteljesítményű vágóolaj, sűrű, klórmentes DAR 50 Visco Tartalom 20 l	084220 20