

BENNING**Multiméter, Gyártó jelölése: MM7-2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473300 MM7-2
GTIN	4014651446908
Árucikk kategória	47A

Leírás**Kivitel:**

Stabil műanyag ház nagyméretű 3.1/2 colos, 4 colos vagy 4.3/4 colos LCD kijelzővel.

Felhasználás:

Digitális szerviz-mérőműszerek széles felhasználási területre. Nagy biztonságot és további kiegészítő funkciókat nyújtanak. AutoV funkció automatikus AC/DC átkapcsoláshoz és méréstartomány-választáshoz, LoZ funkció alacsony bemeneti impedanciával, gyors szakadás-ellenőrzés, csatlakozók ellenőrzése figyelmeztetéssel (biztosítékvédelem).

Szabvány:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tartalom:

Elemek, mérővezetékek, kompakt tok, kezelési útmutató. Vezeték hőmérséklet-érzékelő, gumi védőkeret.

Műszaki leírás

Egyenáram DC	0,01 μ A – 10 A
Energiaellátás	Elemes
Ellenállás	0,01 Ω – 60 M Ω

Váltóáram AC	0,01 μ A – 10 A
Kapacitás	0,01 nF – 10 mF
Voltérzékelő (érintésmentes)	igen
Kijelzési határérték	60000
Frekvencia	0,001 Hz – 1 MHz
Túlfeszültségi osztály	CAT IV 600 V
Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V
Memória funkció	HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
A tartalmazott elemek száma	2
Alappontosság	0,03 %
Kalibrálás	I8
Kalibrálás	I7
Dióda ellenőrzés	igen
Szakadásellenőrzés	igen
Egyenfeszültség DC	10 μ V – 1000 V
Hőmérséklet	-200 - 1090 °C
Váltakozó feszültség AC	10 μ V – 1000 V
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081561 LR3
Mérési eljárás	TRUE RMS
Ház anyaga	Műanyag
Termék fajtája	Multiméter

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásHőmérséklet-érzékelő kijelzőkészülékkel / anélkül Típus A	027540 A
KalibrálásHőmérséklet-érzékelő kijelzőkészülékkel / anélkül Típus A	027520 A
KalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027000 3
DAkKS kalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027010 3

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3

081561 LR3