

BENNING**Multiméter, Gyártó jelölése: MM2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473300 MM2
GTIN	4014651000520
Árucikk kategória	47A

Leírás**Kivitel:**

Stabil műanyag ház nagyméretű 3.1/2 colos, 4 colos vagy 4.3/4 colos LCD kijelzővel.

Felhasználás:

Digitális szerviz-mérőműszerek széles felhasználási területre. Nagy biztonságot és további kiegészítő funkciókat nyújtanak. Pontos árammérési tartományok (200 μ A és 2/20/200 mA) a gázégő ionizációs áramának mérésére és a forró vizes tartályban lévő fogyó anód tesztelésére (fűtés és klímaberendezések).

Szabvány:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tartalom:

Elemek, mérővezetékek, kompakt tok, kezelési útmutató. Gumi védőkeret.

Műszaki leírás

A tartalmazott elemek száma	2
Kalibrálás	I3
Egyenfeszültség DC	100 μ V – 1000 V
Mérési eljárás	RMS

Szakadásellenőrzés	igen
Dióda ellenőrzés	igen
Ellenállás	0,1 Ω – 20 M Ω
Váltóáram AC	0,1 μ A – 20 A
Egyenáram DC	0,1 μ A – 20 A
Kijelzési határérték	2000
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 6LR61
Túlfeszültségi osztály	CAT III 600 V
Túlfeszültségi osztály	CAT II 1000 V
Alappontosság	0,5 %
Váltakozó feszültség AC	100 μ V – 750 V
Energiaellátás	Elemes
Ház anyaga	Műanyag
Termék fajtája	Multiméter

Szolgáltatások

KalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027000 3
DAkkS kalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027010 3

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret 6LR61	081561 6LR61
---	--------------