

BENNING**Multiméter, Gyártó jelölése: MM2-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473300 MM2-1
GTIN	4014651446915
Árucikk kategória	47A

Leírás**Kivitel:**

Stabil műanyag ház nagyméretű 3.1/2 colos, 4 colos vagy 4.3/4 colos LCD kijelzővel.

Felhasználás:

Digitális szerviz-mérőműszerek széles felhasználási területre. Nagy biztonságot és további kiegészítő funkciókat nyújtanak. A belépő kategória a professzionális mérés technika területére. Optimális ár / érték aránnyal. Gyors szakadás-ellenőrzés, csatlakozók ellenőrzése figyelmeztetéssel (biztosítékvédelem).

Szabvány:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tartalom:

Elemek, mérővezetékek, kompakt tok, kezelési útmutató. Gumi védőkeret.

Műszaki leírás

Egyenfeszültség DC	10 μ V – 1000 V
Kijelzési határérték	6000
Kalibrálás	I3
Memória funkció	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL

Energiaellátás	Elemes
Ellenállás	0,1 Ω – 60 M Ω
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Dióda ellenőrzés	igen
Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V
Túlfeszültségi osztály	CAT IV 600 V
Voltérzékelő (érintésmentes)	igen
Váltakozó feszültség AC	10 μ V – 1000 V
Mérési eljárás	TRUE RMS
A tartalmazott elemek száma	2
Szakadásellenőrzés	igen
Frekvencia	10 Hz – 1 kHz
Alappontosság	0,2 %
Ház anyaga	Műanyag
Termék fajtája	Multiméter

Szolgáltatások

KalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027000 3
DAkKS kalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027010 3

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------