

BENNING**Multiméter, Gyártó jelölése: MM2-3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473300 MM2-3
GTIN	4014651446939
Árucikk kategória	47A

Leírás**Kivitel:**

Stabil műanyag ház nagyméretű 3.1/2 colos, 4 colos vagy 4.3/4 colos LCD kijelzővel.

Felhasználás:

Digitális szerviz-mérőműszerek széles felhasználási területre. Nagy biztonságot és további kiegészítő funkciókat nyújtanak. A belépő kategória a professzionális mérés technika területére. Optimális ár / érték aránnyal. Gyors szakadás-ellenőrzés, csatlakozók ellenőrzése figyelmeztetéssel (biztosítékvédelem).

Szabvány:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tartalom:

Elemek, mérővezetékek, kompakt tok, kezelési útmutató. Vezeték hőmérséklet-érzékelő, gumi védőkeret.

Műszaki leírás

Váltóáram AC	1 mA – 10 A
Ellenállás	0,1 Ω – 60 M Ω
Kalibrálás	18

Kalibrálás	I7
Alappontosság	0,2 %
Frekvencia	10 Hz – 1 kHz
Hőmérséklet	-40 - 400 °C
Egyenfeszültség DC	10 µV – 1000 V
Váltakozó feszültség AC	10 µV – 1000 V
Voltérzékelő (érintésmentes)	igen
Kapacitás	0,01 nF – 10 mF
A tartalmazott elemek száma	2
Mérési eljárás	TRUE RMS
Energiaellátás	Elemes
Dióda ellenőrzés	igen
Szakadásellenőrzés	igen
Egyenáram DC	1 mA – 10 A
Memória funkció	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V
Túlfeszültségi osztály	CAT IV 600 V
Kijelzési határérték	6000
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081561 LR3
Ház anyaga	Műanyag
Termék fajtája	Multiméter

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027010 3
KalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027000 3
KalibrálásHőmérséklet-érzékelő kijelzőkészülékkel / anélkül Típus A	027520 A
DAkKS kalibrálásHőmérséklet-érzékelő kijelzőkészülékkel / anélkül Típus A	027540 A

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3

081561 LR3